

SPACE STEP



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQHKHA



- lehetővé teszi a hozzáférést a felsőszekrény következő magasabb tárolási szintjéhez
- kiegészítő tárolóhelyet teremt a **SPACE STEP** alatti fiókban
- kombinálható Blum Box- és vezetősínrendszerekkel
- minden Blum-mozgástechnológiával kombinálható
- nagyfokú flexibilitás: a **SPACE STEP** minden lakótérben alkalmazható

Rendelési információk

1	SPACE STEP-készlet		
	Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
	410	Orionszürke matt	Z95.4100
	460		Z95.4600

Tartalmaz:

1a	1 x TANDEM 561Hxxx1B95 bal/jobb
1b	2 x Lábprofil
1c	2 x Sarokösszekötések
1d	2 x Lábak
1e	2 x Polckihúzó tartóelem hátul
1f	1 x Előlap összekötő (mágnes és tapadólapka)
1g	4 x Rugós távtartó
	KB > 900 mm korpusz-szélességtől, 4 db rugós távtartót kell alkalmazni
1h	2 x Matrica (biztonsági tudnivalók és gyártói adatok)
	14 x Laposfejű csavarok Ø 4 x 15 mm
	1 x Szerelési útmutató

2	Keresztprofil		
	Szín	Anyaga	Hossza (mm)
	Orionszürke matt	Alumínium	1040
			Z95Q1040A

Méretre vágáshoz

Javaslat

KB 1200 mm korpusz-szélesség, 2 db alkalmazása, az erős meghajlás elkerülése érdekében


Szabás

Belső korpuszszélesség LW – 130 mm

Tartozékok

3	Blum-távtartó elem		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	Orionszürke matt	Műanyag	2 x Z95D4100

Fióksínek szereléséhez, kompatibilis minden Blum box- és sínrendszerhez



Tervezés

Figyelmeztetés



Max. terhelés 150 kg

Az Ön által **SPACE STEP** felépítéssel gyártott bútor tényleges terhelhetőségének az EN-14183 norma szerinti engedélyeztetése a gyártó feladata, és ezt fel kell tüntetni a gyártói adatokat tartalmazó matricán

Megvalósítható korpuszmagasság

A megvalósítható korpuszmagasság a **SPACE STEP** esetén 150–250 mm

Ajánlott anyagok

A fellépő tetejének min. 21 mm vastag 3-rétegű bútortalap (3S) ajánlott

Ajánlás fellépő felületéhez

A fellépő felületének csúszásmentesnek kell lennie

Ez megoldható egy csúszásgátló borítással, ami közvetlenül a felülethez kötődik, vagy csúszásmentes bútortalap alkalmazásával

SPACE STEP esetén, a lehető legjobb tartás érdekében, az alapnak valamint a fellépő felületnek tisztának és száraznak kell lennie

KB > 900 mm korpusz-szélességtől, 4 db rugós távtartót kell alkalmazni

Matrica felhelyezése

Az EN-14183 előírja mindkét mellékelt matrica jól látható felhelyezését

SPACE STEP alatti kihúzó

Csak 30 ill. 40 kg-os vezetősínek alkalmazhatók

A **SPACE STEP** alatti kihúzó dinamikus terhelhetősége 20 kg

Korpusz a SPACE STEP felett

Ha a fölötté lévő korpusz fenéklapját például tárolandó dolgokkal terheli, azt javasoljuk, hogy ezt biztosítsa áthajlás ellen

Ezzel az intézkedéssel megakadályozható, hogy a **SPACE STEP** a korpusz fenéklapja alján elcsússzon

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION felhasználása esetén L5-egység használatát javasoljuk